


NEW		NEW		NEW		NEW	
							
PBC-03		PBC-05		PBC-08		PBC-10	
							
PBC-03		PBC-05		PBC-08		PBC-10	
Napájení	230 V/1N/50 Hz	230 V/1N/50 Hz		230 V/1N/50 Hz		230 V/1N/50 Hz	
Příkon	590 W	1 100 W		2 000 W		2 000 W	
Chladicí výkon	490 W	650 W		1 300 W		1 300 W	
Kapacita	3 × GN 1/1	5 × GN 1/1		8 × GN 1/1		10 × GN 1/1	
Kapacita plechů (EN 600×400 mm)	–	5 ×		8 ×		10 ×	
Rozteč vsunů	65 mm	65 mm		65 mm		65 mm	
Zchlazování +90 °C/+3 °C	15 kg/cyklus	23 kg/cyklus		40 kg/cyklus		50 kg/cyklus	
Zmrazování +90 °C/-18 °C	6 kg/cyklus	13 kg/cyklus		24 kg/cyklus		30 kg/cyklus	
Chladivo	R290	R290		R290		R290	
Šířka	590 mm	790 mm		790 mm		790 mm	
Hloubka	700 mm	720 mm		820 mm		820 mm	
Výška	520 mm	850 mm		1 290 mm		1 420 mm	
Klimatická třída	5	5		5		5	
Rozměry komory (š x h)	330 × 600 mm	670 × 580 mm		670 × 680 mm		670 × 680 mm	
Výška komory	400 (270) mm	370 mm		630 mm		760 mm	
Umístění zásuvů	na hloubku	na šířku		na šířku		na šířku	
Elektronický ovládací panel	✓	✓		✓		✓	
Sonda pro teplotu jádra	✓	✓		✓		✓	
Hmotnost	53 kg	101 kg		144 kg		153 kg	
č. artiklu	6176613	6176615		6176618		6176620	

- Intuitivní 2,8" elektronické ovládání umístěné ve dveřích pro ergonomičtější použití a pohodlí obsluhy s extra programy, knihou receptů a HACCP.
- Zchlazovací a zmrazovací cykly lze řídit upravením času nebo teploty dle odečtení aktuální dosažené teploty na vpichové teplotní sondě v jádru produktu.
- 2 další režimy chlazení SOFT/HARD lze nastavit ihned po zchlazení se spustí proces zmrazení.
 - SOFT režim - standardní pro cykly zchlazení, v komoře je nastavená hodnota -5 °C, která je udržována během procesu.
 - HARD režim - standardní pro cykly zmrazení, v komoře je nastavená hodnota -35 °C, která je udržována během procesu.
- Délka cyklu
 - Cyklus chlazení: +90° až +3 °C za 90 minut.
 - Cyklus zmrazení: +90° až -18 °C za 240 minut.
- Jakmile je cyklus zchlazení/zmrazení ukončen, zařízení se přepne do pohotovostního režimu a funguje jako chladnička udržující teplotu mezi +2° a +5 °C po zchlazení a pod -18 °C po cyklu zmrazení.
- 3 dodatečné cykly pro předchlazení, dezinfekci ryb a ztuhnutí zmrzliny.
- 7 přednastavených chladicích cyklů připravených k použití a další úložná kapacita na 20 personalizovaných receptů.
- Vnitřní a vnější konstrukce vyrobená výhradně z vysoce kvalitní nerezové oceli.
- Vysoce kvalitní (40 kg/m3) polyuretanová izolace o tloušťce 60 mm, bez freonů, injektovaná pod vysokým tlakem. U verze ECB-03 je tloušťka 35 mm.
- Interiér se zaoblenými rohy pro snadné čištění a udržení hygieny prostoru.
- Zařízení obsahuje vpichovou sondu pro sledování teploty v jádru produktu. Vyhřívanou verzi vpichové sondy lze dodat za příplatek.
- Komora je osazena vyjímatelnými tyčovými roštovými zásuvy pro GN 1/1

- nebo plechy EN 600 × 400 mm (u verze se 3 zásuvy jen GN 1/1) s roztečí 65 mm.
- Přední panel je osazen snadno odnímatelnou „Ventilační mřížkou“, zajišťuje dobré odvětrávání jednotky chladicího systému a tím její efektivnější funkčnost.
- Odnímatelný a otočný kryt výparníku umožňuje snadný přístup do prostoru výparníku jednotky pro účely čištění a servisu.
- Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli. Výška nohou může být nastavena individuálně (125–200 mm), což umožňuje pohodlné čištění pod strojem (Vyjma verze ECB-03). • Manuální odmrazovací cyklus.
- Horký plyn vycházející z kompresoru se používá k automatickému odpařování rozmražené vody. • Utěsněná kondenzační jednotka s větrným kondenzátorem.
- Ergonomická, robustní, dokonale integrovaná rukojeť z nerezové oceli zajišťuje praktické otevírání dveří, zabráňuje hromadění prachu a nečistot a velmi snadno se čistí. • Vyjímatelné magnetické těsnění pull-out/push-in (snadné vytáhnutí/zasunutí) udržuje maximální hygienu a izolační vlastnosti dveří
- Dveře na pantech s automatickým návratem pro dokonalé zavírání minimalizuje nárůst teploty. Dveře mají klidovou polohu 120° a automaticky se zavírají pod úhlem menším než 90°. • Chladicí plyn R-290.

Ovládací panel Pro-Line

- A - Typ cyklu
- B - Typ režimu
- C - Probíhá fáze
- D - Cyklus prudkého chlazení
- E - Cyklus rychlého zmrazení
- F - Soft/Hard cyklus



- G - Teplota jádra
- Teplota skříně
- Časově řízený cyklus
- H - Nastavená hodnota
- J - Teplota sondy skříně
- K - START/STOP
- L - NAHORU, Nastavení speciálních cyklů
- M - DOLŮ, Nastavení nabídky